







RoHS
REACH

产品高度H	按柄直径A
H=4.3	A=Ø3.2
H=4.5	A=Ø3.2
H=5.0	A=Ø3.2
H=5.5	A=Ø3.2
H=6.0	A=Ø3.2
H=6.5	A=Ø3.2
H=7.0	A=Ø3.2
H=7.5	A=Ø3.2
H=8.0	A=Ø3.2
H=8.5	A=Ø3.0
H=9.0	A=Ø3.0
H=9.5	A=Ø3.0

版次	内 容	日期	负责人
A/0	新版发行		



- 技术参数:
- 1. 做用温度: -25~+85℃;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 - 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 - 6. 动 作 力: 160/210/260g±50g;
 - 7. 使用寿命: 100000次;
 - 8. 未注尺寸公差参照下面表格。



PCB线路板安装图(±0.1)

6	接触脚	黄铜	镀银	1	
5	基座	PPA(黑色)		1	
4	防水垫	硅胶		1	
3	塑料盖	PPA(黑色)		1	
2	簧片	复合银	镀银	1	
1	按钮	PPA(黑色)		1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度	±1°		

设 计	S H	产品名称: 轻触开关	
审 核	Z F C	图面	A4
标准		单位	MM
批 准	L P J	比例	1:1
		重量	
		页码	1/1
		版次	A/0
产品料号: TC-6619T-H-XXX			
深圳市富港科技有限公司			