









PCB Layout














技术指标:

- 1.工作温度(Temperature range):-25°C~85°C.
- 2.额定电压(Rated voltage):250V AC,DC.
- 3.耐电压(Dielectricwithstanding voltage):
1500V AC/minute.
- 4.接触电阻(Contact Resistance)20m Ω .
- 5.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq$ 1000M Ω .
- 6.额定电流(Rated voltage):7A AC,DC.

Part No	CKT	A	B
BX-5557-4.2-2-2PLT	2X2	4.20	9.60
BX-5557-4.2-2-3PLT	2X3	8.40	13.80
BX-5557-4.2-2-4PLT	2X4	12.60	18.00
BX-5557-4.2-2-5PLT	2X5	16.80	22.20
BX-5557-4.2-2-6PLT	2X6	21.00	26.40
BX-5557-4.2-2-7PLT	2X7	25.20	30.60
BX-5557-4.2-2-8PLT	2X8	29.40	34.80
BX-5557-4.2-2-9PLT	2X9	33.60	39.00
BX-5557-4.2-2-10PLT	2X10	37.80	43.20
BX-5557-4.2-2-11PLT	2X11	42.00	47.40
BX-5557-4.2-2-12PLT	2X12	46.20	51.60

序号	品名	材质
①	4.2双排直针WTB胶芯 4.2 double-row straight pin WTB connector insert	LCP UL94V-0 黑色 LCP UL94V-0 Black
②	4.2双排立式WTB端子 4.2 Double-row Vertical WTB Terminal	铜合金/表面镀锡 Copper Alloy/Tin Plating
③	4.2B型双排立式吸盖 Type 4.2B double-row vertical suction cap	不锈钢 stainless steel

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-5557-4.2-2-NPLT	版本 REV.	A
			X.±0.50	±1°	审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	4.2B型双排立式WTB业务图	页次 SHEET	1/2
			.X±0.20		核准 APPROVAL	JADE			客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.10		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)			



制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-5557-4.2-2-NPLT		版本 REV.	A
			X.±0.50	±1°	审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	4.2B型双排立式WTB业务图		页次 SHEET	2/2
			.X±0.20		核准 APPROVAL	JADE			客户料号 CUTM.NO.				
			.XX±0.10										
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)				