








PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)



技术指标:

- 1.温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
- 2.额定电流: 5.0A AC DC.
- 3.额定电压: 250V AC DC.
- 4.耐电压: 1000V AC/minute.
- 5.接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$.
- 6.绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$.

材质:

- 1.胶芯: LCP UL94V-0 黑色
- 2.端子: 铜合金/表面镀锡
- 3.焊片: 铜合金/表面镀锡
- 4.不锈钢吸盖: 不锈钢

型号	CKT	A	B
ZX-MX3.0-2-1PWT	2*1	0.00	6.65
ZX-MX3.0-2-2PWT	2*2	3.00	9.65
ZX-MX3.0-2-3PWT	2*3	6.00	12.65
ZX-MX3.0-2-4PWT	2*4	9.00	15.65
ZX-MX3.0-2-5PWT	2*5	12.00	18.65
ZX-MX3.0-2-6PWT	2*6	15.00	21.65
ZX-MX3.0-2-7PWT	2*7	18.00	24.65
ZX-MX3.0-2-8PWT	2*8	21.00	27.65
ZX-MX3.0-2-9PWT	2*9	24.00	30.65
ZX-MX3.0-2-10PWT	2*10	27.00	33.65
ZX-MX3.0-2-11PWT	2*11	30.00	36.65
ZX-MX3.0-2-12PWT	2*12	33.00	39.65

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING
			X. ± 0.30	X.* $\pm 5^{\circ}$	审核 CHECK
			X.X ± 0.25	X.X* $\pm 1^{\circ}$	核准 APPROVAL
			X.XX ± 0.15		单位 UNITS

ROSE

LEO


JOHN

MM

比例
SCALE

1:1

料号 PART NO.	ZX-MX3.0-2-NPWT	版本 REV.	A
品名 TITLE	MX3.0MM 双排带扣卧贴		
客户料号 CUTM.NO.		页次 SHEET	1/2
 兆星精密电子(深圳)有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			



2*1


2*2

2*3


2*4

2*5


2*6




2*7




2*8




2*9



2*10



2*11



2*12

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-MX3.0-2-NPWT	版本 REV.	A
			X. ±0.30	X.°±5°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	MX3.0MM 双排带扣卧贴	页次 SHEET	2/2
			X.X ±0.25	X.X°±1°	核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX ±0.15		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			