







技术指标:


- 1.工作温度(Temperature range):-25°C~85°C.
- 2.额定电压(Rated voltage):250V AC,DC.
- 3.耐压(Dielectricwithstanding voltage):
1500V AC/minute.
- 4.接触电阻(Contact Resistance)20mΩ.
- 5.绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.
- 6.额定电流(Rated voltage): 5A AC,DC.

Part No	CKT	A	B	C
BX-5557-4.2-2-2PLT-A	2X2	4.20	9.60	0.00
BX-5557-4.2-2-3PLT-A	2X3	8.40	13.80	4.20
BX-5557-4.2-2-4PLT-A	2X4	12.60	18.00	8.40
BX-5557-4.2-2-5PLT-A	2X5	16.80	22.20	12.60
BX-5557-4.2-2-6PLT-A	2X6	21.00	26.40	16.80
BX-5557-4.2-2-7PLT-A	2X7	25.20	30.60	21.00
BX-5557-4.2-2-8PLT-A	2X8	29.40	34.80	25.20
BX-5557-4.2-2-9PLT-A	2X9	33.60	39.00	29.40
BX-5557-4.2-2-10PLT-A	2X10	37.80	43.20	33.60
BX-5557-4.2-2-11PLT-A	2X11	42.00	47.40	37.80
BX-5557-4.2-2-12PLT-A	2X12	46.20	51.60	42.00


序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA	料号 PART NO.	BX-5557-4.2-2-NPLT-A	版本 REV.	A
						X.±0.50	±1°						
①	4.2A型双排立式WTB胶芯 4.2A Type Double-row Vertical WTB Housing	LCP UL94V-0 黑色 LCP UL94V-0 Black				.X±0.20		审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	4.2A型双排立式WTB业务图	页次 SHEET	1/2
②	4.2A型双排立式WTB端子 4.2A Type Double-row Vertical WTB Terminal	铜合金/表面镀锡 Copper Alloy/Tin Plating				.XX±0.10		批准 APPROVAL	JADE	客户料号 CUTM.NO.			
									单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	
										Bossie (博锡)			




2*2




2*3




2*4




2*5




2*6




2*7




2*8




2*9



2*10



2*11



2*12

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-5557-4.2-2-NPLT-A		版本 REV.	A
			X.±0.50	±1°		审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	4.2A型双排立式WTB业务图		页次 SHEET	2/2	
			.X±0.20					客户料号 CUTM.NO.					
			.XX±0.10								核准 APPROVAL	JADE	
				单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)					