





RoHS	
REACH	
H(高度)	A±0.1
4.3H	6.80
4.5H	6.85
5.0H	6.85
5.5H	6.70
6.0H	6.60
6.5H	6.70
7.0H	6.60
7.5H	6.60
8.0H	6.65
8.5H	6.65
9.0H	6.85
9.5H	6.70
10.0H	6.30
10.5H	6.55
11.0H	6.30
12.0H	6.70
13.0H	6.45
14.0H	6.30
15.0H	6.30
16.0H	6.30
17.0H	6.00
18.0H	6.25
19.0H	6.20
20.0H	6.20
21.0H	6.10
>21.0H	6.00




- 技术参数:
- 1. 做用温度: -25~+85℃;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 - 5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
 - 6. 动 作 力: 160/260g±50g;
 - 7. 使用寿命: 100000次;
 - 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA (黑色)	——	1	
3	簧片	复合银/不锈钢	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA (黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注



电路图



PCB线路板安装图(±0.1)

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度		±1°	

设 计	S H	产品名称:轻触开关			
审 核	Z F C	图面	A4	产品型号:TC-1215D-H-XXX	
标准化		单位	MM	深圳市富港科技有限公司	
批 准	L P J	比例			
		重量			
		页码	1/1		
		版次	A/0		