



RoHS

目录
MAPX设变内容
MODIFICATION日期
DATE

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:



1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Unmate force: 1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf (MIN)

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing:
Hing Temperature Thermoplastics,
UL 94V-0 PBT White/Black
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: Copper Alloy SPCC

电镀: Finish:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area
Tin On Solder Tails
2. 外壳: Shell:
Nickel Plating



产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

单位	MM	制图	徐晓瑜	产品料号	909-161A2021S10102
比例	1:1	审核	L S S	产品名称	AF10.0短体SPIN前两脚无边
日期	2021/03/10	核准	黄国荣	角法	铁壳LCP黑胶6.5SMT卷带
日期	2021/03/10	核准	黄国荣	角法	铁壳LCP黑胶6.5SMT卷带

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.单位
UNITS制图
DRAWING产品料号
PRODUCT PART NO.

909-161A2021S10102

比例
SCALE审核
CHKD产品名称
PRODUCT NO.

AF10.0短体SPIN前两脚无边

日期
DATE核准
APPD角法
VIEW

铁壳LCP黑胶6.5SMT卷带

版本
VER

A0