








PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)



技术指标:


- 1.温度范围: -25°C~85°C.
- 2.额定电流: 5.0A AC DC.
- 3.额定电压: 250V AC DC.
- 4.耐电压: 1000V AC/minute.
- 5.接触电阻: ≤20mΩ.
- 6.绝缘电阻: ≥1000MΩ.

材质:


- 1.胶芯: LCP UL94V-0 黑色
- 2.端子: 铜合金/表面镀锡
- 3.焊片: 铜合金/表面镀锡
- 4.不锈钢吸盖: 不锈钢

型号	CKT	A	B
BX-MX3.0-2-1PWT	2*1	0.00	6.65
BX-MX3.0-2-2PWT	2*2	3.00	9.65
BX-MX3.0-2-3PWT	2*3	6.00	12.65
BX-MX3.0-2-4PWT	2*4	9.00	15.65
BX-MX3.0-2-5PWT	2*5	12.00	18.65
BX-MX3.0-2-6PWT	2*6	15.00	21.65
BX-MX3.0-2-7PWT	2*7	18.00	24.65
BX-MX3.0-2-8PWT	2*8	21.00	27.65
BX-MX3.0-2-9PWT	2*9	24.00	30.65
BX-MX3.0-2-10PWT	2*10	27.00	33.65
BX-MX3.0-2-11PWT	2*11	30.00	36.65
BX-MX3.0-2-12PWT	2*12	33.00	39.65


制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-MX3.0-2-NPWT	版本 REV.	A
			X.±0.30	X.*±5°	审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	MX3.0MM 双排带扣卧贴	页次 SHEET	1/2
			.X±0.25	.X'±1°	核准 APPROVAL	JADE			客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.15		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	Bossie (博锡)			




2*1 2*2 2*3 2*4 2*5 2*6



2*7 2*8 2*9



2*10 2*11



2*12

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-MX3.0-2-NPWT	版本 REV.	A
			X.±0.30	X.*±5°					品名 TITLE	MX3.0MM 双排带扣卧贴	页次 SHEET	2/2
			.X±0.25	X.*±1°					客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.15						核准 APPROVAL			
			单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1						

品名 TITLE	MX3.0MM 双排带扣卧贴	页次 SHEET	2/2
客户料号 CUTM.NO.	 Bossie (博锡)		