









P.C.B Layout


技术指标:

1. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$.
2. 额定电流: 5.0A AC DC.
3. 额定电压: 250V AC DC.
4. 耐电压: 1000V AC/minute.
5. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$.
6. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$.


序号	品名	材质
1	MX3.0单排卧式胶芯	LCP UL94V-0 黑色
2	MX3.0单排立式端子	铜合金/表面镀锡
3	MX3.0单排立焊片	铜合金/表面镀锡
4	MX3.0单排立吸盖	不锈钢

型号	CKT	A	B
ZX-MX3.0-1-2PLT	2	3.00	9.65
ZX-MX3.0-1-3PLT	3	6.00	12.65
ZX-MX3.0-1-4PLT	4	9.00	15.65
ZX-MX3.0-1-5PLT	5	12.00	18.65
ZX-MX3.0-1-6PLT	6	15.00	21.65
ZX-MX3.0-1-7PLT	7	18.00	24.65
ZX-MX3.0-1-8PLT	8	21.00	27.65
ZX-MX3.0-1-9PLT	9	24.00	30.65
ZX-MX3.0-1-10PLT	10	27.00	33.65
ZX-MX3.0-1-11PLT	11	30.00	36.65
ZX-MX3.0-1-12PLT	12	33.00	39.65


制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-MX3.0-1-NPLT	版本 REV.	A
			X. ±0.50	±1°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	MX3.0 单排立式	页次 SHEET	1/2
			X.X ±0.20		核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX ±0.10									
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			




2PIN




3PIN




4PIN




5PIN




6PIN




7PIN




8PIN




9PIN




10PIN



11PIN



12PIN

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENE RL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-MX3.0-1-NPLT		版本 REV.	A	
			X.	±0.50	±1°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	MX3.0 单排立式		页次 SHEET	2/2
			X.X	±0.20		核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.				
			X.XX	±0.10										
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.					