





RoHS



PCB参考图

技术要求

1. 额定电压: 250V
2. 额定电流: 3A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
2. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
3. 耐 压: AC 800V
4. 焊接温度: $260^\circ\text{C} \pm 5$ 5 ± 0.5 秒
5. 工作温度: $-25^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$


外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
02	2.50	7.50
03	5.00	10.00
04	7.50	12.50
05	10.00	15.00
06	12.50	17.50
07	15.00	20.00
08	17.50	22.50
09	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

材料:
塑胶: LCP/PA9T
插针: 黄铜
镀层: 镀锡

										深圳市富港科技有限公司			
										视图 	针 座		
标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期								
设 计	B C	日 期	20.12.04	标准化		日 期				图样标记		重量	比例
校 对	L P J	日 期	20.12.04	审 定		日 期							
工 艺		日 期											
审 核	L Z W	日 期	20.12.04							共 页		第 页	
											XH2. 54-NPWT		