


















技术指标:

- 1.工作温度(Temperature range): $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
- 2.额定电压(Rated voltage):250V AC,DC.
- 3.耐电压(Dielectricwithstanding voltage):
1500V AC/minute.
- 4.接触电阻(Contact Resistance)20m Ω .
- 5.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$.
- 6.额定电流(Rated voltage): 5A AC,DC.

Part No	CKT	A	B	C
ZX-5557-4.2-2-2PLT-A	2X2	4.20	9.60	0.00
ZX-5557-4.2-2-3PLT-A	2X3	8.40	13.80	4.20
ZX-5557-4.2-2-4PLT-A	2X4	12.60	18.00	8.40
ZX-5557-4.2-2-5PLT-A	2X5	16.80	22.20	12.60
ZX-5557-4.2-2-6PLT-A	2X6	21.00	26.40	16.80
ZX-5557-4.2-2-7PLT-A	2X7	25.20	30.60	21.00
ZX-5557-4.2-2-8PLT-A	2X8	29.40	34.80	25.20
ZX-5557-4.2-2-9PLT-A	2X9	33.60	39.00	29.40
ZX-5557-4.2-2-10PLT-A	2X10	37.80	43.20	33.60
ZX-5557-4.2-2-11PLT-A	2X11	42.00	47.40	37.80
ZX-5557-4.2-2-12PLT-A	2X12	46.20	51.60	42.00

序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE		料号 PART NO.	ZX-5557-4.2-2-NPLT-A	版本 REV.	A
①	4.2A型双排立式WTB嵌芯 4.2A Type Double-row Vertical WTB Housing	LCP UL94V-0 黑色 LCP UL94V-0 Black				X.	±0.50	±1°	审核 CHECK	LEO	品名 TITLE	4.2A型双排立式WTB业务图	页次 SHEET	1/2
②	4.2A型双排立式WTB端子 4.2A Type Double-row Vertical WTB Terminal	铜合金/表面镀锡 Copper Alloy/Tin Plating				X.X	±0.20		批准 APPROVAL	JOHN	客户料号 CUTM.NO.			
						X.XX	±0.10		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	5 兆星精密电子(深圳)有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.	



制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE LEO JOHN			料号 PART NO.	ZX-5557-4.2-2-NPLT-A	版本 REV.	A		
			X.	±0.50					±1°	审核 CHECK	品名 TITLE	4.2A型双排立式WTB业务图	页次 SHEET	2/2
			X.X	±0.20					核准 APPROVAL		客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX	±0.10							5 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			
						单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1					