

RoHS

REACH

H(高度)	A±0.1
4.3H	6.80
4.5H	6.85
5.0H	6.85
5.5H	6.70
6.0H	6.60
6.5H	6.70
7.0H	6.60
7.5H	6.60
8.0H	6.65
8.5H	6.65
9.0H	6.85
9.5H	6.70
10.0H	6.30
10.5H	6.55
11.0H	6.30
12.0H	6.70
13.0H	6.45
14.0H	6.30
15.0H	6.30
16.0H	6.30
17.0H	6.00
18.0H	6.25
19.0H	6.20
20.0H	6.20
21.0H	6.10
>21.0H	6.00

PCB线路板安装图(±0.1)

电路图

1. 按钮
2. 盖板
3. 簧片
4. 基座
5. 接触脚

技术参数:

- 做用温度: -25~+85℃;
- 额定负荷: DC 12V 50mA;
- 接触电阻: ≤50mΩ;
- 绝缘电阻: ≥100MΩ;
- 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
- 动 作 力: 250g±50g
- 使用寿命: 100000次;
- 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA	——	1	黑色
3	簧片	覆银铜	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA	——	1	棕色
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)				设 计					产品名称:轻触开关	
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审 核			图面	A4	产品型号:TC-1215-H-260-BR	
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30	标准			单位	MM		
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	准 化			比例			
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80	批 准			重量			
角 度				±1°		页码		1/1		
						版次		A/0	深圳市富港科技有限公司	