





技术指标:


- 1.温度范围: -25°C~85°C.
- 2.额定电流: 5.0A AC DC.
- 3.额定电压: 250V AC DC.
- 4.耐电压: 1000V AC/minute.
- 5.接触电阻: ≤20mΩ.
- 6.绝缘电阻: ≥1000MΩ.




序号	品名	材质
1	MX3.0单排卧式胶芯	LCP UL94V-0 黑色
2	MX3.0单排立式端子	铜合金/表面镀锡
3	MX3.0单排立式端子	铜合金/表面镀锡
4	MX3.0单排立吸盖	不锈钢

型号	CKT	A	B
BX-MX3.0-1-2PLT	2	3.00	9.65
BX-MX3.0-1-3PLT	3	6.00	12.65
BX-MX3.0-1-4PLT	4	9.00	15.65
BX-MX3.0-1-5PLT	5	12.00	18.65
BX-MX3.0-1-6PLT	6	15.00	21.65
BX-MX3.0-1-7PLT	7	18.00	24.65
BX-MX3.0-1-8PLT	8	21.00	27.65
BX-MX3.0-1-9PLT	9	24.00	30.65
BX-MX3.0-1-10PLT	10	27.00	33.65
BX-MX3.0-1-11PLT	11	30.00	36.65
BX-MX3.0-1-12PLT	12	33.00	39.65


制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-MX3.0-1-NPLT	版本 REV.	A
			X.±0.50	±1°					品名 TITLE	MX3.0 单排立式	页次 SHEET	1/2
			.X±0.20						客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.10						核准 APPROVAL	JADE		
		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1							




2PIN




3PIN




4PIN




5PIN




6PIN




7PIN




8PIN




9PIN



10PIN



11PIN



12PIN

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-MX3.0-1-NPLT	版本 REV.	A
			X.±0.50	±1°					品名 TITLE	MX3.0 单排立式	页次 SHEET	2/2
			.X±0.20						客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.10									
					审核 CHECK	EVA						
				核准 APPROVAL	JADE							
								单位 UNITS				MM