


PC Board Layout



主要参数:


1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500Vfor 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

5	LED灯引脚	铁针	镀锡	
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑（环保）	
2	塑座	PA66	黑（环保）	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						浙江富港电子有限公司							
						视图				网络插座			
标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期		图样标记				重量
设 计	王 丰	日 期	17. 11. 23	标 准 化		日 期		图样标记			重量	比例	RJ-056L-2-2
校 对	李攀进	日 期	17. 11. 23	审 定		日 期							
工 艺		日 期											
审 核	罗观彬	日 期	17. 11. 23					共 页		第 页			