





A	RoHS	◀
	REACH	
B	H(高度)	A±0.1
	4.3H	6.80
	4.5H	6.85
	5.0H	6.85
	5.5H	6.70
	6.0H	6.60
	6.5H	6.70
C	7.0H	6.60
	7.5H	6.60
	8.0H	6.65
	8.5H	6.65
	9.0H	6.85
	9.5H	6.70
	10.0H	6.30
D	10.5H	6.55
	11.0H	6.30
	12.0H	6.70
	13.0H	6.45
	14.0H	6.30
	15.0H	6.30
	16.0H	6.30
E	17.0H	6.00
	18.0H	6.25
	19.0H	6.20
	20.0H	6.20
	21.0H	6.10
	>21.0H	6.00
F		
G		
H		




电路图



技术参数:

1. 做用温度: -25~+85℃;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动 作 力: 100g±50g
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。



PCB线路板安装图(±0.1)

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA	——	1	黑色
3	簧片	不锈钢	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA	——	1	黑色
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度		±1°	

设 计	S H		产品名称:轻触开关		
审 核	Z F C		产品型号:TC-1215-5.0-100		
标准化			产品规格:12*12插脚普通圆按柄		
批 准	L P J		深圳市富港科技有限公司		