










技术指标:


- 1.温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
- 2.额定电流: 5.0A AC DC.
- 3.额定电压: 250V AC DC.
- 4.耐电压: 1000V AC/minute.
- 5.接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$.
- 6.绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$.

型号	CKT	A	B
BX-MX3.0-1-2PWT	2	3.00	9.65
BX-MX3.0-1-3PWT	3	6.00	12.65
BX-MX3.0-1-4PWT	4	9.00	15.65
BX-MX3.0-1-5PWT	5	12.00	18.65
BX-MX3.0-1-6PWT	6	15.00	21.65
BX-MX3.0-1-7PWT	7	18.00	24.65
BX-MX3.0-1-8PWT	8	21.00	27.65
BX-MX3.0-1-9PWT	9	24.00	30.65
BX-MX3.0-1-10PWT	10	27.00	33.65
BX-MX3.0-1-11PWT	11	30.00	36.65
BX-MX3.0-1-12PWT	12	33.00	39.65


序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-MX3.0-1-NPWT		版本 REV.	A
						X.±0.50	±1°	审核	EVA			品名 TITLE	MX3.0单排卧式		页次 SHEET	1/2
								CHECK	JADE			客户料号 CUTM.NO.			Bossie (博锡)	
									核准 APPROVAL	单位 UNITS	MM	比例 SCALE				
1	MX3.0单排卧式胶芯	LCP UL94V-0 黑色														
2	MX3.0单排卧式端子	铜合金/表面镀锡				.X±0.20										
3	MX3.0单排卧式焊片	铜合金/表面镀锡				.XX±0.10										




2PIN




3PIN




4PIN




5PIN




6PIN




7PIN




8PIN




9PIN




10PIN



11PIN



12PIN

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-MX3.0-1-NPWT	版本 REV.	A
			X.±0.50	±1°		审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	MX3.0单排卧式	页次 SHEET	2/2	
			.X±0.20					客户料号 CUTM.NO.				
			.XX±0.10									
					核准 APPROVAL	JADE			 Bossie (博锡)			
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1				