







主要参数:


1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500Vfor 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求


1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$



PC Board Layout



发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

浙江富港电子有限公司									
标记	处数		更改文件号	签字	日期	视图 			
设计	李攀进	日期	16.08.12	标准化	日期	图样标记	重量	比例	网络插座
校对		日期		审定	日期				
工艺		日期							
审核	王晓峰	日期	16.08.12			共 页	第 页		

RJ-056L-2-4