


A	RoHS	REACH
B	H(高度)	A±0.1
	4.3H	6.80
	4.5H	6.85
C	5.0H	6.85
	5.5H	6.70
	6.0H	6.60
D	6.5H	6.70
	7.0H	6.60
	7.5H	6.60
E	8.0H	6.65
	8.5H	6.65
	9.0H	6.85
F	9.5H	6.70
	10.0H	6.30
	10.5H	6.55
G	11.0H	6.30
	12.0H	6.70
	13.0H	6.45
H	14.0H	6.30
	15.0H	6.30
	16.0H	6.30
	17.0H	6.00
	18.0H	6.25
	19.0H	6.20
	20.0H	6.20
	21.0H	6.10
	>21.0H	6.00



- 技术参数:
1. 做用温度: -25~+85℃;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 6. 动 作 力: 300g±50g
 7. 使用寿命: 100000次;
 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA	——	1	黑色
3	簧片	不锈钢	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA	——	1	黑色
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差 (mm)				设 计	S H	图面 单位 比例 重量	A4 MM	产品名称:轻触开关	
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审 核	Z F C			产品型号:TC-1215-4.3-300-DW	
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30	标准化		页码 版次	1/1 A/0	产品规格:12*12插脚圆按柄带定位	
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	批 准	L P J			深圳市富港科技有限公司	
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80						
角 度		±1°							