

RoHS

目錄
MAPX

設變內容
MODIFICATION

日期
DATE

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
100 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Unmate force:0.7kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf (MIN)
3. 寿命: 1500次

原材料:Material:

1. 塑胶:Housing:lcp
2. 端子>Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell:SPCC

电镀:Finish:

1. 端子Contact:Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 30u" Plated underplating over all.
2. 外壳Shell: Nickel 50u"Min plating over all.
3. Temperature Range:-55° C to +85° C

PIN NO.	PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 4
SLGNAL NAME	V BUS	D-	D+	GND
REMARK	USB 2.0 CONTACT PINS			

PIN NO.	PIN 5	PIN 6	PIN 7	PIN 8	PIN 9
SLGNAL NAME	STDA_SSRX-	STDA_SSRX+	GND_DRAIN	STDA_SSTX-	STDA_SSTX+
REMARK	USB 3.0 CONTACT PINS				

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X'.	±5°
.X	±0.30	.X"	±2°
.XX	±0.25	.XX"	±1°
.XXY	±0.10	.XXY"	±0.5°



深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick	产品料号 PRODUCT PART NO.	916-162A2053Y10200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S	产品名称 PRODUCT NO.	USB AF 3.0 180度13.7弯脚 无边铜壳LCP蓝胶
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	
				版本 VER	A0