





PCB线路板安装图(±0.1)




电路图



技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动作力: $260\text{g}\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;



Ordering Information

TC - 6615 * - NH - *G - F* * - 02

系列号 F=防水 CV=护套 SQ=方头 P=带柱 按钮高度 动作力 脚长 默认=弯脚 Z=直脚

5	接触脚	H62Y 黄铜	镀银	2	
4	基座	PPA(黑色)	———	1	
3	簧片	不锈钢	镀银	1	
2	支架	冷轧钢带	铜锡	1	
1	按钮	PPA(黑色)	———	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

			GENE RL TOL E RANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	轻触开关(支架式 卧插 6.0x7.5mm 方头 中心高度4.0 脚长3.7)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	TC-6615SQ-7.3-260G-F3.7-02	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°						