


技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: $260\text{g}\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;




Ordering Information

TC - 6616 * - NH - *G - F* * - 02


系列号 F=防水 CV=护套 SQ=方头 P=带柱 按钮高度 动作力 脚长 默认=引脚 Z=直脚

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD


产品名称 TITLE	轻触开关(机架式 卧插 6.1x6.1mm 中心高度6.5 脚长4.0)	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	TC-6616-NH-260G-F4.0-02	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1





电路图



PCB线路板安装图(±0.1)



高度L	帽头H	直径A
3.35	4.5	Ø3.5
3.85	5.0	Ø3.4
4.35	5.5	Ø3.3
4.85	6.0	Ø3.3
5.35	6.5	Ø3.2
5.85	7.0	Ø3.2
6.35	7.5	Ø3.2
6.85	8.0	Ø3.2
7.35	8.5	Ø3.0
7.85	9.0	Ø3.0
8.35	9.5	Ø3.0



6	机架	冷轧钢带	铜锡	1	
5	接触脚	H62Y 黄铜	镀银	2	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	簧片	不锈钢	镀银	1	
2	盖板	冷轧钢带	铜锡	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	审 核 CHECK	批 准 APPROVAL	比 例 SCALE	投 影 Projection	材 料 MATERIAL
1	初版发行		DIM TOL						
			X.X ±0.30						
			X.XX ±0.20						
			X.XXX ±0.10						
			Angle ±3.0°						