




产品类别 小拨动开关

产品流水系列码 SK -008-HXXX Y H

柄的颜色
B: 白色
H: 黑色

有柱/无柱
Y: 有柱
W: 无柱

柄高
H15: 1.5H
H20: 2.0H

项 目		标 准	
电气性能	额定电流	Rated Current:	50mA MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤70mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	150±100gf
	机械寿命	Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	1.5±0.1mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-30℃ ~ +85℃

F	弹条	1	SUS301	整体清洗	银白色						
E	盖板	1	C5191R	整体镀银							
D	簧片	1	QBe2	接触单面镀银	接触面银白色						
C	桃心	1	进口高温增强尼龙	/	黑色						
B	嵌件	1	C5191R	整体镀银	银白色						
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色						
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES				东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD		
DECIMALS: ANGLES:		TITLE	Toggle Switch			
:±0.30 X :±2°		DWN	xiong	PART NO. SK-008-H15YH		
X.X :±0.20 X.X :±1°		CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm	
X.XX :±0.10		APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1	REV: A4
		CUSTOMER COPY				

