


RoHS Compliant



柄高	H
H15	1.5
H20	2.0

产品类别 LCK-TB 004 H20 Y L
检测开关: TC
拨动开关: TB
流水号
高度 H20=2.0H
包装方式 L:圆盘 B:吸塑盒 T:管装
定位柱 Y:有定位柱 W:无定位柱

项 目		标 准	
电气性能	额定电流	Rated Current:	50mA MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤70mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	180±50gf
	机械寿命	Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	1.5±0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-30℃ ~ +85℃

F	弹条	1	SUS301	整体清洗	银白色	
E	盖板	1	C5191R	整体镀银		
D	簧片	1	QBe2	接触单面镀银	接触面银白色	
C	桃心	1	高温尼龙	/	黑色	
B	嵌件	1	C5191R	整体镀银	银白色	
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
MEASURE POINT:			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
QUADRANT POINT						
TANGENCY POINT						
INTERSECTION POINT						
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:			TITLE:			
X.	±0.25		DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24
X.x	±0.20		CHECKED		DATE	
X.xx	±0.15		APPROVED		DATE	
ANGULAR	±3°		PART NO: LCK-TB004-H20YL			REV: 04
DRAWING NO: 102022802			SIZE: A4			SCALE: 1:1
			SHEET: 1/1			UNIT: mm