







RoHS Compliant



LCK-TB 001 H25 Y L

产品类别
检测开关:TC
拨动开关:TB

流水号

高度
H25=2.50H

包装方式
L:圆盘
B:吸塑盒
T:管装

定位柱
Y:有定位柱
W:无定位柱

项 目		标 准	
电气性能	额定电流	Rated Current:	50mA MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤70mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	180±50gf
	机械寿命	Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	1.5±0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-30°C ~ +85°C

F	弹条	1	SUS301	整体清洗	银白色	
E	盖板	1	C5191R	整体镀银		
D	簧片	1	QBe2	接触单面镀银	接触面银白色	
C	桃心	1	高温尼龙	/	黑色	
B	嵌件	1	C5191R	整体镀银	银白色	
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
MEASURE POINT: QUADRANT POINT (QP) TANGENCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)			联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24
X. ±0.25			CHECKED		DATE	
X.x ±0.20			APPROVED		DATE	
X.xx ±0.15			PART NO: LCK-TB001-H25YL		REV: 04	SCALE: 1:1
ANGULAR ±3°			DRAWING NO: 102022802		SIZE: A4	SHEET: 1/1
			TITLE: Toggle Switch		UNIT: mm	