


RoHS Compliant



| 柄高  | H   |
|-----|-----|
| H15 | 1.5 |
| H20 | 2.0 |

LCK-TB 004 H15 Y L

产品类别  
检测开关:TC  
拨动开关:TB

流水号

高度  
H15=1.50H

包装方式  
L:圆盘  
B:吸塑盒  
T:管装

定位柱  
Y:有定位柱  
W:无定位柱

| 项 目  |      | 标 准                                     |
|------|------|-----------------------------------------|
| 电气性能 | 额定电流 | Rated Current: 50mA MAX                 |
|      | 额定电压 | Rated voltage: DC 12V                   |
|      | 接触电阻 | Contact resistance: ≤70mΩ               |
|      | 绝缘电阻 | Insulation Resistance: ≥100MΩ           |
|      | 耐压强度 | Compressive strength: AC250V 50Hz/1 min |
| 机械性能 | 操作力度 | Operating force: 180±50gf               |
|      | 机械寿命 | Mechanical life: 10,000 cycles Min      |
|      | 操作行程 | Operation Stroke: 1.5±0.2mm             |
| 环境性能 | 温度范围 | Temperature Range: -30°C ~ +85°C        |

|                                        |                |     |                                                                                                                                                                                  |                    |           |                                                                                       |
|----------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| F                                      | 弹条             | 1   | SUS301                                                                                                                                                                           | 整体清洗               | 银白色       |                                                                                       |
| E                                      | 盖板             | 1   | C5191R                                                                                                                                                                           | 整体镀银               |           |                                                                                       |
| D                                      | 簧片             | 1   | QBe2                                                                                                                                                                             | 接触单面镀银             | 接触面银白色    |                                                                                       |
| C                                      | 桃心             | 1   | 高温尼龙                                                                                                                                                                             | /                  | 黑色        |                                                                                       |
| B                                      | 嵌件             | 1   | C5191R                                                                                                                                                                           | 整体镀银               | 银白色       |                                                                                       |
| A                                      | 底座/基座          | 1   | LCP                                                                                                                                                                              | /                  | 黑色        |                                                                                       |
| NO.                                    | 零件名称 Part Name | QTY | 材 料 Material                                                                                                                                                                     | 镀涂 Plating coating | 颜色 colour | 备注 Remarks                                                                            |
| MEASURE POINT:                         |                |     | <div></div> <div>联晟欣连接器（深圳）有限公司</div> <div>Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd</div> |                    |           |                                                                                       |
| QUADRANT POINT                         |                |     |                                                                                                                                                                                  |                    |           |                                                                                       |
| TANGENCY POINT                         |                |     |                                                                                                                                                                                  |                    |           |                                                                                       |
| INTERSECTION POINT                     |                |     |                                                                                                                                                                                  |                    |           |                                                                                       |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: |                |     | DESIGN                                                                                                                                                                           | Andy               | DATE      | 2014.12.24                                                                            |
| X. ±0.25                               |                |     | CHECKED                                                                                                                                                                          |                    | DATE      |                                                                                       |
| X.x ±0.20                              |                |     | APPROVED                                                                                                                                                                         |                    | DATE      |                                                                                       |
| X.xx ±0.15                             |                |     | PART NO: LCK-TB004-H15YL                                                                                                                                                         |                    |           | REV: 04                                                                               |
| ANGULAR ±3°                            |                |     | DRAWING NO: 102022802                                                                                                                                                            |                    |           | SCALE: 1:1                                                                            |
|                                        |                |     |                                                                                                                                                                                  |                    |           | UNIT: mm                                                                              |
|                                        |                |     |                                                                                                                                                                                  |                    |           | SIZE: A4                                                                              |
|                                        |                |     |                                                                                                                                                                                  |                    |           | SHEET: 1/1                                                                            |
|                                        |                |     |                                                                                                                                                                                  |                    |           |  |