








Kinghelm®



芯数	3	4	5	6	8
额定电流/电压	3A/60V	3A/60V	3A/30V	1.5A/30V	1.5A/30V
额定脉冲电压	800V	800V	800V	800V	800V
绝缘阻抗 (MΩ)	≥500	≥500	≥500	≥500	≥500
接触阻抗 (MΩ)	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5



Pin Assignments(Front View)



5	M8 焊线式公针	黄铜	镀金	pc	3~8
4	M8 锁板六角螺母 M8×1	黄铜	镀镍	pc	1
3	M8 壳体防水0型圈Ø9×Ø6×1.5	橡胶	/	pc	1
2	M8 双切边板前公座外壳	黄铜	镀镍	pc	1
1	M8 短体公胶芯	尼龙	/	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

		The View			
单位 unit	mm	页码 page	1/1	深圳市金航标电子有限公司	
图号 Drawing NO		料号 Part Number		产品名称 M8 公头后锁 焊杯外露	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经许可, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing	FuLiu
		零部件 Parts X. ±0.5 X.X ±0.20 X.XX ±0.10	线性 Line ≤10 ±1 10~50 ±1.5 >50 ±4%	审核 Check	
		角度 angle ±3°		客户确认 Customer confirmation	