







RoHS Compliant



LCK-TB 003 H30 Y L

产品类别
检测开关:TC
拨动开关:TB

流水号

高度
H30=3.0H

包装方式
L:圆盘
B:吸塑盒
T:管装

定位柱
Y:有定位柱
W:无定位柱

项 目		标 准	
电气性能	额定电流	Rated Current:	50mA MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤70mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	150±50gf
	机械寿命	Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	1.5±0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-30℃ ~ +85℃

F	弹条	1	SUS301	整体清洗	原色						
E	盖板	1	C5191	整体镀银	银白色						
D	簧片	1	镀青铜	整体镀银	银白色						
C	桃心	1	高温尼龙	/	黑色						
B	嵌件	1	C5191	整体镀银	银白色						
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色						
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks
MEASURE POINT:				 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd							
QUADRANT POINT		ⓀⓅ									
TANGENCY POINT		ⓀⓅ									
INTERSECTION POINT		ⓀⓅ									
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:				DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: Toggle Switch			
X.		±0.25	CHECKED		DATE						
X.x		±0.20	APPROVED		DATE						
X.xx		±0.15	PART NO: LCK-TB003-H30YL				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm		
ANGULAR		±3°	DRAWING NO: 102022802				SIZE: A4	SHEET: 1/1			