









SPECIFCATION
Voltage rating:AC,DC 300V
Current rating:AC,DC,7A
Withstand voltage:1500V AC min.
Insulation resistance:1000MΩ min.
Temperature range:-25℃～+85℃
Applicable PC board thickness:0.031″～0.063″
(0.8～1.6mm)
Contact resistance:Initial value 10mΩmax.
After environmental testing 20mΩmax.
Material:PA66 UL94V-2(0)
Contact:Brass
Finish:Tin-plated







PART NO.	Color	Dimension mm	
		A	B
W-5557R08P-0001	黑色	12.60	18.20
W-5557R08P-0100	棕色		
W-5557R08P-0200	红色		
W-5557R08P-0300	橙色		
W-5557R08P-0400	黄色		
W-5557R08P-0500	绿色		
W-5557R08P-0600	蓝色		



P.C.B LAYOUT

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO.,LTD
CHECKED:	DATE:	TITLE: 5557R-2*4P 方针 无耳无柱 彩色
DRAWN: YKX	DATE: 2024-04-07	PART.NO. W-5557R08P-XXXX
		UNIT mm SCALE free
		FILE NO. Ckmtw-5557-0037 REV. A ZW00