





标 记		ECN编号/变更内容				修 改		日 期		核 准	
MARK		ECN NO/DEFINITION				REVISE		DATE		APPROVE	
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
6	4.00	6.00	24	22.00	24.00	42	40.00	42.00	60	58.00	60.00
8	6.00	8.00	26	24.00	26.00	44	42.00	44.00	62	60.00	62.00
10	8.00	10.00	28	26.00	28.00	46	44.00	46.00	64	62.00	64.00
12	10.00	12.00	30	28.00	30.00	48	46.00	48.00	66	64.00	66.00
14	12.00	14.00	32	30.00	32.00	50	48.00	50.00	68	66.00	68.00
16	14.00	16.00	34	32.00	34.00	52	50.00	52.00	70	68.00	70.00
18	16.00	18.00	36	34.00	36.00	54	52.00	54.00			
20	18.00	20.00	38	36.00	38.00	56	54.00	56.00			
22	20.00	22.00	40	38.00	40.00	58	56.00	58.00			

SPECIFICATIONS
Current Rating: 1.5 Amps
Insulation Resistance: 1000M Ω Min
Contact Resistance: 20m Ω Max
Withstanding Voltage: AC 500V
Operation Temperature: -40 $^{\circ}$ to+105 $^{\circ}$
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Insulator Material: Polyester
Contact Plating: Gold Flash
Max. Processing Temp: 200 $^{\circ}$ C for 30-60 seconds
(255 $^{\circ}$ C for 5 seconds)

尺寸对列表		
H	PC	L
5.7	2.8	8.0

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司			品 名	简牛		
				TITLE			
				料 号	HC-JN200-5.7L-2x9PZ-02A-Y		
		PART NO					
一般公差		比 列	1:1				
TOLERANCE		SCALE					
X	±0.30	X°	±5°	单 位	制 图	AhYe	
		UNIT	MM	DRAW			
X.X	±0.25	X.X°	±1°	张 数	审 核	夏操云	
		PART NO	1 OF 1	CHECKED			
X.XX	±0.20	X.XX°	±0.5°	版 本	批 准	赵亮亮	
		REV	A	APPROVE			