



标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
6	5.08	7.62	28	33.02	35.56
8	7.62	10.16	30	35.56	38.10
10	10.16	12.70	32	38.10	40.64
12	12.70	15.24	34	40.64	43.18
14	15.24	17.78	36	43.18	45.72
16	17.78	20.32	40	48.26	50.80
18	20.32	22.86	44	53.34	55.88
20	22.86	25.40	50	60.96	63.50
24	27.94	30.48	60	73.66	76.20
26	30.48	33.02	64	78.74	81.28





SPECIFICATIONS

Current Rating: 3 Amps
 Withstanding Voltage: AC 1000V
 Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 Contact Resistance: 20mΩ Max
 Operation Temperature: -40°C to +105°C
 Insulator Material: Polyester
 Contact Material: Brass
 Standard: PA6T
 Contact Plating: Gold Flash
 Max. Processing Temp: 200°C for 30-60 seconds
 (255°C for 5 seconds)

尺寸对列表

H	PC	L
8.9	3.2	11.5



RECOMMEND P. C. B. LAYOUT
 PCB TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	黑色	
序号	品名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	简牛	
			料 号 PART NO	HC-JN254-8.9L-2x4PZ-02A-Y	
一般公差 TOLERANCE		比 列 SCALE	1:1		
X : ±0.30	X° : ±5°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
X.X : ±0.25	X.X° : ±1°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
X.XX : ±0.20	X.XX° : ±0.5°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

