



B

Current Rating: 3 Amps
Withstanding Voltage: AC 1000V
Insulation Resistance: 1000M Ω Min
Contact Resistance: 20m Ω Max
Operation Temperature: -40°to+105°
Insulator Material: Polyester
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp: 200°C for30-60seconds
(255°C for5seconds)

尺寸对列表			
H	PC	PB	L
8.9	3.2	13.3	15.5



		2	接触	铜	镀金	
		1	基座	PA6T	黑色	
		序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
	深圳市虹成电子有限公司			品 名 TITLE	筒 牛	
				料 号 PART NO		
一般公差 TOLERANCE		比 例 SCALE	1 : 1			
X : ±0.30	X° : ±5°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	
X.X : ±0.25	X.X° : ±1°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	
X.XX: ±0.20	X.XX° : ±0.5°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮	