




标 记		ECN编号/变更内容				修 改		日 期		核 准	
MARK		ECN NO/DEFINITION				REVISE		DATE		APPROVE	
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
6	4.00	6.00	24	22.00	24.00	42	40.00	42.00	60	58.00	60.00
8	6.00	8.00	26	24.00	26.00	44	42.00	44.00	62	60.00	62.00
10	8.00	10.00	28	26.00	28.00	46	44.00	46.00	64	62.00	64.00
12	10.00	12.00	30	28.00	30.00	48	46.00	48.00	66	64.00	66.00
14	12.00	14.00	32	30.00	32.00	50	48.00	50.00	68	66.00	68.00
16	14.00	16.00	34	32.00	34.00	52	50.00	52.00	70	68.00	70.00
18	16.00	18.00	36	34.00	36.00	54	52.00	54.00			
20	18.00	20.00	38	36.00	38.00	56	54.00	56.00			
22	20.00	22.00	40	38.00	40.00	58	56.00	58.00			

SPECIFICATIONS

Current Rating: 1.5 Amps
Insulation Resistance:1000M Ω Min
Contact Resistance: 20m Ω Max
Withstanding Voltage: AC 500V
Operation Temperature:-40 $^{\circ}$ to+105 $^{\circ}$
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Insrlator Material: Polyester
Contact Plating:Gold Flash
Max.Processing Temp: 200 $^{\circ}$ C for30-60seconds
(255 $^{\circ}$ C for5seconds)

尺寸对列表

H	PC	L
5.7	2.8	8.0

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司			品 名	筒牛			
				TITLE				
				料 号				
				PART NO	HC-JN200-5.7L-2x5PZ-02A-Y			
一般公差			比 列	1:1				
TOLERANCE			SCALE					
X	±0.30	X°	±5°	单 位	MM	制 图	AhYe	
				UNIT		审 核	夏操云	
X.X	±0.25	X.X°	±1°	张 数	1 OF 1	CHECKED		
				PART NO		批 准	赵亮亮	
X.XX	±0.20	X.XX°	±0.5°	版 本	A	APPROVE		
				REV				

