





标 记 MARK		ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION		修 改 REVISE		日 期 DATE		核 准 APPROVE	
				PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
				6	5.08	7.62	28	33.02	35.56
				8	7.62	10.16	30	35.56	38.10
				10	10.16	12.70	32	38.10	40.64
				12	12.70	15.24	34	40.64	43.18
				14	15.24	17.78	36	43.18	45.72
				16	17.78	20.32	40	48.26	50.80
				18	20.32	22.86	44	53.34	55.88
				20	22.86	25.40	50	60.96	63.50
				24	27.94	30.48	60	73.66	76.20
				26	30.48	33.02	64	78.74	81.28

SPECIFICATIONS

Current Rating: 3 Amps
Withstanding Voltage: AC 1000V
Insulation Resistance:1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Operation Temperature: -40°to+105°
Insulator Material: Polyester
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Contact Plating:Gold Flash
Max.Processing Temp: 200℃ for30-60seconds
(255℃ for5seconds)

尺寸对列表			
H	PC	PB	L
8.9	3.2	13.3	15.5

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司			品 名	简牛				
				TITLE					
				料 号	HC-JN254-8. 9L-2x5PW-02A-Y				
				PART NO					
一般公差		比 列	1:1						
TOLERANCE		SCALE							
X	:±0.30	X°	:±5°	单 位	MM	制 图	AhYe		
		UNIT		DRAW					
X.X	:±0.25	X.X°	:±1°	张 数	1 OF 1	审 核	夏操云		
		PART NO		CHECKED					
X.XX	:±0.20	X.XX°	:±0.5°	版 本	A	批 准	赵亮亮		
		REV		APPROVE					

