



标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
6	4.00	6.00	24	22.00	24.00	42	40.00	42.00	60	58.00	60.00
8	6.00	8.00	26	24.00	26.00	44	42.00	44.00	62	60.00	62.00
10	8.00	10.00	28	26.00	28.00	46	44.00	46.00	64	62.00	64.00
12	10.00	12.00	30	28.00	30.00	48	46.00	48.00	66	64.00	66.00
14	12.00	14.00	32	30.00	32.00	50	48.00	50.00	68	66.00	68.00
16	14.00	16.00	34	32.00	34.00	52	50.00	52.00	70	68.00	70.00
18	16.00	18.00	36	34.00	36.00	54	52.00	54.00			
20	18.00	20.00	38	36.00	38.00	56	54.00	56.00			
22	20.00	22.00	40	38.00	40.00	58	56.00	58.00			



A-A SECTION

SPECIFICATIONS

Current Rating: 1.5 Amps

Insulation Resistance: 1000M Ω MinContact Resistance: 20m Ω Max

Withstanding Voltage: AC 500V



Operation Temperature: -40 $^{\circ}$ to+105 $^{\circ}$

Contact Material: Brass

Standard: PA6T

Insulator Material: Polyester

Contact Plating: Gold Flash

Max.Processing Temp: 200 $^{\circ}$ C for 30-60seconds
(255 $^{\circ}$ C for 5seconds)RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ± 0.05 (TOP VIEW)

尺寸对列表

H	PC	L
5.7	2.8	8.0

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	筒牛	
			料号 PART NO	HC-JN200-5.7L-2x3PZ-02A-Y	
一般公差 TOLERANCE		比列 SCALE	1:1		
X : ± 0.30	X $^{\circ}$: $\pm 5^{\circ}$	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
X.X : ± 0.25	X.X $^{\circ}$: $\pm 1^{\circ}$	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
X.XX : ± 0.20	X.XX $^{\circ}$: $\pm 0.5^{\circ}$	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮

