







版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN



- SPECIFICATIONS
- 1、Current Rating: 3A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
 - 7、Material:Housing:PA66, UL94V-0



PIN	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D
-02Y	2.00	6.00	4.40	2.00
-03Y	4.00	8.00	6.40	4.00
-04Y	6.00	10.00	8.40	4.50
-05Y	8.00	12.00	10.40	4.50
-06Y	10.00	14.00	12.40	4.50
-07Y	12.00	16.00	14.60	4.50
-08Y	14.00	18.00	16.40	4.50
-09Y	16.00	20.00	18.40	4.50
-10Y	18.00	22.00	20.40	11.10
-11Y	20.00	24.00	22.40	11.10
-12Y	22.00	26.00	24.40	11.10
-13Y	24.00	28.00	26.40	11.10
-14Y	26.00	30.00	28.40	11.10
-15Y	28.00	32.00	30.40	11.10
-16Y	30.00	34.00	32.40	11.10

GENERAL TOLERANCE		制 图 Mapping	黄彬 2022、09、07		料 号 PART NO.		版 本 REV.	A
X.±0.25	X.'±2°		审 核 Audit		品 名 TITLE	HX-PA2.0-4Y	页 次 SHEET	1/1
.X±0.20	.X'±1°	核 准 Approved	罗小春 2022、09、08		客户料号 CUTM. NO.			
.XX±0.15	.XX'±0.5°							
.XXX±0.10	.XXX'±0.5°	单 位 Units						



深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co.,Ltd
Tel:0755-23086569

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code:

产品名称 Project:

胶壳

规格型号 Part No:

HX-PA2.0-4Y

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	