



版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN






SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material:Wafer PBT ,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated



PCB LAYOUT



7~9A



10~16A

PIN	尺寸 (mm)		
	A	B	C
-02A	2.00	6.00	4.60
-03A	4.00	8.00	6.60
-04A	6.00	10.00	8.60
-05A	8.00	12.00	10.60
-06A	10.00	14.00	12.60
-07A	12.00	16.00	14.60
-08A	14.00	18.00	16.60
-09A	16.00	20.00	18.60
-10A	18.00	22.00	20.60
-11A	20.00	24.00	22.60
-12A	22.00	26.00	24.60
-13A	24.00	28.00	26.60
-14A	26.00	30.00	28.60
-15A	28.00	32.00	30.60
-16A	30.00	34.00	32.60

GENERAL TOLERANCE		制 图 Mapping	黄彬 2022、09、07		料 号 PART NO.		版 本 REV.	A
X.±0.25	X.±2°		审 核 Audit	张伟 2022、09、07	品 名 TITLE	HX-PA2.0-3PZZ	页 次 SHEET	1/1
.X±0.20	.X*±1°	核 准 Approved			罗小春 2022、09、08	客户料号 CUTM. NO.		
.XX±0.15	.XX*±0.5°		单 位 Units	MM		比例 SCALE	1:1	
.XXX±0.10	.XXX*±0.5°							



深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co.,Ltd
Tel:0755-23086569

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code:

产品名称 Project:

针座

规格型号 Part No:

HX-PA2.0-3PZZ

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	