




标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

















RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.1)

PIN数	A±0.15	B±0.15	C±0.15
2P	7.60	4.50	1.25
3P	8.85	5.75	2.50
4P	10.10	7.00	3.75
5P	11.35	8.25	5.00
6P	12.60	9.50	6.25
7P	13.85	10.75	7.50
8P	15.10	12.00	8.75
9P	16.35	13.25	10.00
10P	17.60	14.50	11.25
11P	18.85	15.75	12.50
12P	20.10	17.00	13.75
13P	21.35	18.25	15.00
14P	22.60	19.50	16.25
15P	23.85	20.75	17.50
16P	25.10	22.00	18.75

Specifications:
1. Rated Voltage : 125V AC/DC
2. Rated Current : 1A AC,DC
3. Withstand Voltage : 200V AC/minute
4. Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5. Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
6. Storage Temperature Range:-40℃～+85℃;
7. Operation Temperature Range:-25℃～+70℃;

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	米色	

深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	针座	
		料号 PART NO	HC-MX1.25-5PLT-G	
一般公差 TOLERANCE	比列 SCALE	1:1		
X.xxx ±0.05 X.xx ±0.15 X.x ±0.25 ANGULAR: X.xx° ±1° X.x° ±3° X.° ±5°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮