




- Specifications:
- 1. Rated Voltage : 125V AC/DC
 - 2. Rated Current : 1A AC,DC
 - 3. Withstand Voltage : 200V AC/minute
 - 4. Contact Resistance : 50mΩ (MAX.)
 - 5. Insulation Resistance : 100MΩ (MIN.)
 - 6. Storage Temperature Range: -40℃~+85℃;
 - 7. Operation Temperature Range: -25℃~+70℃;

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE		针座	
料号 PART NO		HC-MX1.25-3PLT-G	
一般公差 TOLERANCE	比例 SCALE	1:1	
X. xxx ±0.05 X. xx ±0.15 X. x ±0.25	单位 UNIT	MM	制图 DRAW
ANGULAR: X. xx° ±1° X. x° ±3° X. ° ±5°	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED
	版本 REV	A	批准 APPROVE
			夏操云 赵亮亮

