

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
PIN 1	Vbus
PIN 2	D-
PIN 3	D+
PIN 4	GND
PIN 5	StdA_SSRX-
PIN 6	StdA_SSRX+
PIN 7	GND_DRAIN
PIN 8	StdA_SSTX-
PIN 9	StdA_SSTX+
SHELL	GND

NOTES:

1. MATERIAL:

1.1. HOUSING: PBT ,COLOR IS BLUE;

1.2. CONTACT: BRASS (H65 T=0.20&0.25mm);

1.3. SHELL: COLD ROLLED IRON (SPCC T=0.30mm);

2. ELECTRICAL:

4.1. VOLTAGE RATING: 30V DC ;

4.2. CURRENT RATING: 1.5A ;

4.3. CONTACT RESISTANCE: 30MILLIOHMS MAX. ;

4.4. WITHSTAND VOLTAGE: 100V AC RMS 50(60)Hz, 1MIN. ;

4.5. INSULATION RESISTANCE: 100MEGOHMS MIN @500V DC;

5. MECHANICAL:

5.1. MATING FORCE: 35N MAX. ;

5.2. UNMATING FORCE: 5~35N ;

5.3. OPERATING LIFE: 1500 CYCLES MIN. ;

6. PLATING:

6.1. TERMINAL:

NI PLATING OVER ALL,
Tin PLATING ON SOLDER AREA,
Au G/F ON CONTACT AREA;





6.2. SHELL: NI PLATING OVER ALL;

7. ENVIRONMENTAL:

7.1. STORAGE TEMPERATURE RANGE: -40° C~+85° C;

7.2. OPERATION TEMPERATURE RANGE: -25° C~+70° C;

8. SALT SPRAY TEST:24H(Excluding riveted bends)

RECOMMENDER P. C. B. LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.05)

3	外壳	铁	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	PBT	蓝色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注




深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	USB座
料 号 PART NO	HC-USB3.0-L168-WP

UNLESS OTHERWISE,
GENERAL TOLERANCE:比 列
SCALE

1:1

X. xxx ±0.10
X. xx ±0.20
X. x ±0.30单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

ANGULAR:
X. xx° ±1°
X. x° ±3°
X. ° ±5°张 数
PART NO

1 OF 1

审 核
CHECKED

夏操云

版 本
REV

A

批 准
APPROVE

赵亮亮

