








REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: 50V, AC.
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$.
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch C型 单槽立式BTB母座胶芯	LCP UL94 V-0 颜色:米黄色
②	0.5 Pitch C型 单槽立式BTB母座端子	铜合金/表面点镀金

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:
X : ± 0.30 X : $\pm 2^{\circ}$
X.X : ± 0.20 X.X : $\pm 1^{\circ}$
X.XX : ± 0.10



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	0.5 Pitch C型单槽立式BTB母座业务图(单高1.9)			
DWN	xiong	PART NO.	BTF0519-XXPDLWR-GO	
CHKD	lee	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET: 10F 1	REV: A4
CUSTOMER COPY				

合高(H)	公座单高	母座单高
1.5	1.3	1.4
2.0	1.3	1.9
2.5	1.3	2.4

Part No	CKT	A	B	C
BTF0519-10PDLWR-GO	2X5	2.00	3.40	5.50
BTF0519-12PDLWR-GO	2X6	2.50	3.90	6.00
BTF0519-14PDLWR-GO	2X7	3.00	4.40	6.50
BTF0519-16PDLWR-GO	2X8	3.50	4.90	7.00
BTF0519-18PDLWR-GO	2X9	4.00	5.40	7.50
BTF0519-20PDLWR-GO	2X10	4.50	5.90	8.00
BTF0519-21PDLWR-GO	2X11	5.00	6.40	8.50
BTF0519-24PDLWR-GO	2X12	5.50	6.90	9.00
BTF0519-26PDLWR-GO	2X13	6.00	7.40	9.50
BTF0519-28PDLWR-GO	2X14	6.50	7.90	10.00
BTF0519-30PDLWR-GO	2X15	7.00	8.40	10.50
BTF0519-32PDLWR-GO	2X16	7.50	8.90	11.00
BTF0519-34PDLWR-GO	2X17	8.00	9.40	11.50
BTF0519-36PDLWR-GO	2X18	8.50	9.90	12.00
BTF0519-38PDLWR-GO	2X19	9.00	10.40	12.50
BTF0519-40PDLWR-GO	2X20	9.50	10.90	13.00
.....	...	...	...	...
BTF0519-100PDLWR-GO	2X50	24.50	25.90	28.00