


ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE








SEC:A—A



SEC:B—B



PCB LAYOUT

技术指标(Technical Index):

1.工作温度(Temperature range):—25°C~+85°C.
2.额定电压(Rated voltage):50V DC/AC(rms).
3.额定电流(Rated current):0.7A(DC/AC).
4.耐压值(Dielectricwithstanding voltage):500V AC/minute.
5.绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.
6.适用线规(Apply to gauge):AWG#26~#30.
7.适用基板厚度(Applicable PC board thickness):1.2~1.6mm.

序号	品名	材质
1	端子	Phosphor Bronze Bright tin plated

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES		TITLE: JC15 WTB弯插板端子	
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	WAFER-JC1.5-DZ
X.:±0.50	±1°	DWN	Lucas
X.X:±0.20		CHKD	Ethan
X.XX:±0.10		APVD	Jacob
CUSTOMER COPY		SCALE1:1	UNIT:MM
		SIZE:A4	SHEET:1F1 REV:A