




技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 125V, AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch双槽立式 BTB公座胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色: 黑色
②	0.8 Pitch双槽立式 BTB公座端子	铜合金/表面点镀金
③	0.8 Pitch双槽立式 BTB公座吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色: 黑色

REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

High photosynthesis 台高(H)	The female seat neight 母座身高(H1)	The male seat neight 公座身高(H2)	Insertion height (H3)
4.0	3.0	1.0	1.9
4.5	3.5	1.0	1.9
5.0	3.0/4.0	2.0/1.0	1.9
5.5	3.5/4.5	2.0/1.0	1.9
6.0	4.0	2.0	1.9
6.5	4.5	2.0	1.9
7.0	3.0	4.0	1.9
7.5	3.5	4.0	1.9
8.0	4.0	4.0	1.9
8.5	4.5	4.0	1.9

Part No	CKT	A	B	C	D	E
BTM0840-8PSLYR-GO	8	2.40	3.45	5.10	4.20	4.00
BTM0840-10PSLYR-GO	10	3.20	4.25	5.90	5.00	
BTM0840-12PSLYR-GO	12	4.00	5.05	6.70	5.80	
BTM0840-14PSLYR-GO	14	4.80	5.85	7.50	6.60	
BTM0840-16PSLYR-GO	16	5.60	6.65	8.30	7.40	
BTM0840-18PSLYR-GO	18	6.40	7.45	9.10	8.20	
BTM0840-20PSLYR-GO	20	7.20	8.25	9.90	9.00	8.00
BTM0840-22PSLYR-GO	22	8.00	9.05	10.70	9.80	
BTM0840-24PSLYR-GO	24	8.80	9.85	11.50	10.60	
BTM0840-26PSLYR-GO	26	9.60	10.65	12.30	11.40	
BTM0840-28PSLYR-GO	28	10.40	11.45	13.10	12.20	
BTM0840-30PSLYR-GO	30	11.20	12.25	13.90	13.00	
BTM0840-32PSLYR-GO	32	12.00	13.05	14.70	13.80	
BTM0840-34PSLYR-GO	34	12.80	13.85	15.50	14.60	
BTM0840-36PSLYR-GO	36	13.6	14.65	16.30	15.40	
BTM0840-38PSLYR-GO	38	14.40	15.45	17.10	16.20	
BTM0840-40PSLYR-GO	40	15.20	16.25	17.90	17.00	
BTM0840-44PSLYR-GO	44	16.80	17.85	19.50	18.60	
BTM0840-50PSLYR-GO	50	19.20	20.25	21.90	21.00	
BTM0840-60PSLYR-GO	60	23.20	24.25	25.90	25.00	
BTM0840-70PSLYR-GO	70	27.20	28.25	29.90	29.00	
BTM0840-80PSLYR-GO	80	31.20	32.25	33.90	33.00	
BTM0840-100PSLYR-GO	100	39.20	40.25	41.90	41.00	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD			
DECIMALS: ANGLES:		0.8 Pitch双槽立式BTB公座业务图(单高4.0)			
X	:±0.30	X	:±2°	TITLE	DWN xiong PART NO. BTM0840-XXPSLYR-GO
X.X	:±0.20	X.X	:±1°	CHKD	lee SCALE:1:1 UNIT: mm
X.XX	:±0.10	APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:1OF 1 REV: A4
CUSTOMER COPY					