Pb Process Capable

RoHS Compliant 2011/65/EU

HALOGEN Compliant Halogen Free

REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE







High photosynthesis 合高(H)	The female seat neight 母座单高(H1)	The male seat neight 公座单高(H2)	Insertion height (H3)
4.0	3.0	1.0	1.9
4.5	3.5	1.0	1.9
5.0	3.0/4.0	2.0/1.0	1.9
5.5	3.5/4.5	2.0/1.0	1.9
6.0	4.0	2.0	1.9
6.5	4.5	2.0	1.9
7.0	3.0	4.0	1.9
7.5	3.5	4.0	1.9
8.0	4.0	4.0	1.9
8.5	4.5	4.0	1.9





Part No	CKT	A	B	C	D	E
BTM0820-8PSLYR-GO	8	2.40	3.45	5.10	4.20	4.00
BTM0820-10PSLYR-GO	10	3.20	4.25	5.90	5.00	
BTM0820-12PSLYR-GO	12	4.00	5.05	6.70	5.80	
BTM0820-14PSLYR-GO	14	4.80	5.85	7.50	6.60	
BTM0820-16PSLYR-GO	16	5.60	6.65	8.30	7.40	
BTM0820-18PSLYR-GO	18	6.40	7.45	9.10	8.20	
BTM0820-20PSLYR-GO	20	7.20	8.25	9.90	9.00	
BTM0820-22PSLYR-GO	22	8.00	9.05	10.70	9.80	
BTM0820-24PSLYR-GO	24	8.80	9.85	11.50	10.60	8.00
BTM0820-26PSLYR-GO	26	9.60	10.65	12.30	11.40	
BTM0820-28PSLYR-GO	28	10.40	11.45	13.10	12.20	
BTM0820-30PSLYR-GO	30	11.20	12.25	13.90	13.00	
BTM0820-32PSLYR-GO	32	12.00	13.05	14.70	13.80	
BTM0820-34PSLYR-GO	34	12.80	13.85	15.50	14.60	
BTM0820-36PSLYR-GO	36	13.6	14.65	16.30	15.40	
BTM0820-38PSLYR-GO	38	14.40	15.45	17.10	16.20	
BTM0820-40PSLYR-GO	40	15.20	16.25	17.90	17.00	
BTM0820-44PSLYR-GO	44	16.80	17.85	19.50	18.60	
BTM0820-50PSLYR-GO	50	19.20	20.25	21.90	21.00	
BTM0820-60PSLYR-GO	60	23.20	24.25	25.90	25.00	
BTM0820-70PSLYR-GO	70	27.20	28.25	29.90	29.00	
BTM0820-80PSLYR-GO	80	31.20	32.25	33.90	33.00	
BTM0820-100PSLYR-GO	100	39.20	40.25	41.90	41.00	

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围:-40°C~85°C.
3. 额定电压:125V, AC.
4. 接触电阻:≤0.02Ω.
5. 绝缘电阻:≥100MΩ



适用线路板

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch双槽立式 BTB公座胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.8 Pitch双槽立式 BTB公座端子	铜合金/表面点镀金
③	0.8 Pitch双槽立式 BTB公座吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色

UNLESS OTHERWISE
SPECFIED TOLERANCES

DECIMALS:		ANGLES:	
X	:±0.30	X	:±2°
X.X	:±0.20	X.X	:±1°
X.XX	:±0.10		

东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO. , LTD

TITLE	0.8 Pitch双槽立式BTB公座业务图(单高2.0)			
DWN	xiong	PART NO. BTM0820-XXPSLYR-GO		
CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm	
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:1OF 1	REV: A4

CUSTOMER COPY

HANBO