







REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: 125V, AC.
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$.
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$



合高(H)	公座单高	母座单高
3.0	2.2	2.2
3.5	2.2	2.7
4.0	2.2	3.2
5.0	2.6	4.4
序号	品名	材质
①	0.5 Pitch B型单槽 立式BTB公座嵌芯	LCP UL94 V-0 颜色:米黄色
②	0.5 Pitch B型单槽 立式BTB公座端子	铜合金/表面镀锡/表面点镀金
③	0.5 Pitch B型单槽 立式BTB公座焊片	铜合金/表面镀锡

Part No	CKT	A	B	C	D	E
BTM0522-10PDLYC-GO	2X5	2.00	3.10	4.60	5.52	4.10
BTM0522-12PDLYC-GO	2X6	2.50	3.60	5.10	6.02	4.60
BTM0522-14PDLYC-GO	2X7	3.00	4.10	5.60	6.52	5.10
BTM0522-16PDLYC-GO	2X8	3.50	4.60	6.10	7.02	5.60
BTM0522-18PDLYC-GO	2X9	4.00	5.10	6.60	7.52	6.10
BTM0522-20PDLYC-GO	2X10	4.50	5.60	7.10	8.02	6.60
BTM0522-22PDLYC-GO	2X11	5.00	6.10	7.60	8.52	7.10
BTM0522-24PDLYC-GO	2X12	5.50	6.60	8.10	9.02	7.60
BTM0522-26PDLYC-GO	2X13	6.00	7.10	8.60	9.52	8.10
BTM0522-28PDLYC-GO	2X14	6.50	7.60	9.10	10.02	8.60
BTM0522-30PDLYC-GO	2X15	7.00	8.10	9.60	10.52	9.10
BTM0522-32PDLYC-GO	2X16	7.50	8.60	10.10	11.02	9.60
BTM0522-34PDLYC-GO	2X17	8.00	9.10	10.60	11.52	10.10
BTM0522-36PDLYC-GO	2X18	8.50	9.60	11.10	12.02	10.60
BTM0522-38PDLYC-GO	2X19	9.00	10.10	11.60	12.52	11.10
BTM0522-40PDLYC-GO	2X20	9.50	10.60	12.10	13.02	11.60
BTM0522-44PDLYC-GO	2X22	10.50	11.6	13.1	14.02	12.60
BTM0522-50PDLYC-GO	2X25	12.00	13.1	14.6	15.52	14.10
BTM0522-60PDLYC-GO	2X30	14.50	15.6	17.1	18.02	16.60
BTM0522-70PDLYC-GO	2X35	17.00	18.1	19.6	20.52	19.10
BTM0522-80PDLYC-GO	2X40	19.50	20.6	22.1	23.02	21.60

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:
X :±0.30 X :±2°
X.X :±0.20 X.X :±1°
X.XX :±0.10

东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD			
0.5 Pitch B型单槽立式BTB公座业务图(单高2.2)			
TITLE	PART NO. BTM0522-XXPDLYC-GO		
DWN	xiong	SCALE:1:1	UNIT: mm
CHKD	lee	SIZE: A4	SHEET:1OF 1
APVD	wang	REV: A4	
CUSTOMER COPY			