







RoHS Compliant



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch双槽立式BTB母座胶芯	PA10T UL94 V-0 颜色:黑色
②	0.5 Pitch双槽立式BTB母座端子	铜合金/表面点镀金
③	0.5 Pitch双槽立式BTB母座吸盖	LCP UL94 V-0颜色:黑色。



适用线路板

High photosynthesis 合高 (H)	The female seat neight 母座单高 (H1)	The male seat neight 公座单高 (H2)	Insertion height (H3)
3.00	2.20	0.80	1.60
3.50	2.20	1.30	1.60
4.00	3.00	1.00	1.90
4.50	3.50	1.00	1.90
5.00	4.00	1.00	1.90
5.50	4.50	1.00	1.90
6.00	4.00	2.00	1.90
6.50	4.50	2.00	1.90
7.00	3.00	4.00	1.90
7.50	3.50	4.00	1.90
8.00	4.00	4.00	1.90
8.50	4.50	4.00	1.90

MEASURE POINT: QUADRANT POINT TANGENCY POINT INTERSECTION POINT	GP TP IP	联晟欣连接器 (深圳) 有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:	DESIGN CHECKED APPROVED	Andy DATE DATE	2014.12.24 DATE
X. X.x X.xx ANGULAR	±0.25 ±0.20 ±0.15 ±3°	PART NO: LCK-BTY0540-XXPSLYRGO DRAWING NO: 102022802	TITLE: 0.5 Pitch双槽立式BTB母 (单高4.0) REV: 04 SCALE: 1:1 UNIT: mm SIZE: A4 SHEET: 1/1

RoHS Compliant

PIN NO	PIN	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E
LCK-BTY0540-8PSLYR-GO	8	1.50	2.55	4.70	3.40	4.00
LCK-BTY0540-10PSLYR-GO	10	2.00	3.05	5.20	3.90	
LCK-BTY0540-12PSLYR-GO	12	2.50	3.55	5.70	4.40	
LCK-BTY0540-14PSLYR-GO	14	3.00	4.05	6.20	4.90	
LCK-BTY0540-16PSLYR-GO	16	3.50	4.55	6.70	5.40	
LCK-BTY0540-18PSLYR-GO	18	4.00	5.05	7.20	5.90	
LCK-BTY0540-20PSLYR-GO	20	4.50	5.55	7.70	6.40	
LCK-BTY0540-22PSLYR-GO	22	5.00	6.05	8.20	6.90	
LCK-BTY0540-24PSLYR-GO	24	5.50	6.55	8.70	7.40	
LCK-BTY0540-26PSLYR-GO	26	6.00	7.05	9.20	7.90	
LCK-BTY0540-28PSLYR-GO	28	6.50	7.55	9.70	8.40	
LCK-BTY0540-30PSLYR-GO	30	7.00	8.05	10.20	8.90	
LCK-BTY0540-32PSLYR-GO	32	7.50	8.55	10.70	9.40	8.00
LCK-BTY0540-34PSLYR-GO	34	8.00	9.05	11.20	9.90	
LCK-BTY0540-36PSLYR-GO	36	8.50	9.55	11.70	10.40	
LCK-BTY0540-38PSLYR-GO	38	9.00	10.05	12.20	10.90	
LCK-BTY0540-40PSLYR-GO	40	9.50	10.55	12.70	11.40	
LCK-BTY0540-44PSLYR-GO	44	10.50	11.05	13.70	12.40	
LCK-BTY0540-50PSLYR-GO	50	12.00	13.05	15.20	13.90	
LCK-BTY0540-60PSLYR-GO	60	14.50	15.55	17.70	16.40	
LCK-BTY0540-70PSLYR-GO	70	17.00	18.05	20.20	18.90	8.00
LCK-BTY0540-80PSLYR-GO	80	19.50	20.55	22.70	21.40	
LCK-BTY0540-100PSLYR-GO	100	24.50	25.55	27.70	26.40	

MEASURE POINT:
QUADRANT POINT
TANGENCY POINT
INTERSECTION POINT

QP

TP

IP

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:
X. ±0.25
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
ANGULAR ±3°

DESIGN

Andy

DATE

2014.12.24

TITLE:

0.5 Pitch双槽立式BTB母(单高4.0)

PART NO: LCK-BTY0540-XXPSLYRGO

REV: 04

SCALE: 1:1

UNIT: mm

DRAWING NO: 102022802

SIZE: A4

SHEET: 1/1

联晟欣连接器（深圳）有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

1 2 3 4 5 6 7