



RoHS

REV	ECN NO.	DESRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	更换图框			2024.08.21









P.C.B Hole Layout

SPECIFICATIONS
1. Current rating: 2.0A
2.Voltage Rating:250V AC/DC
3. Temperature range: -40°C ~ +105°C
4. Insulation resistance:1000MΩ Min.
5. Withstanding voltage: 500V AC/ minute.
6. Contact resistance: 20mΩ Max.

Material:
Insulator Material:PA6T (UL 94V-0) Black
Contact Material:Copper Alloy
Plating:Matte Tin or gold plated over Nickel

Ordering Code:
BH200VS-2xXXP
1 2
1.序列号
2.Pin位数: 2x02P-2x32P

X.±0.50	X.°±
.X±0.25	.X°±
.XX±0.15	.XX°±
.XXX±0.10	.XXX°±
UNITS:	mm

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED,COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN

PART NO: BH200VS-2xXXP		XFCN兴飞连接器		
TITLE: 2.00mm Box Header Connectors		0769-82001899		
		www.xfconn.com		
		DWG NO: /		
APPD	Chen ZhiQiang			
CHKD	Liu Wei	VIEW		
DRAW	Chen HongJiang	SCALE	SHEET	REV
DATE	2024.08.21	NONE	1/1	A1