


RoHS

REV	ECN NO.	DESRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	新版发行			2026.07.16








SPECIFICATIONS
1. Current rating: 3A
2. Temperature range: -40°C ~ +105°C
3. Insulation resistance: 1000MΩ Min.
4. Withstanding voltage: 600V AC/ minute.
5. Contact resistance: 20mΩ Max.

Material:
Insulator Material:PA6T(UL 94V-0)
Contact Material:Brass
Contact plating :Gold float or Su over Ni
Mate with XFCN PM254 Single row series

Ordering Code:
PZ254VS-11-XX-A25-B02
1 2 3
1.序列号
2.Pin位数: 02-40P
3.包装:01=袋装
02=加盖卷装



PCB LAYOUT

X.±0.50	X.°±
.X±0.25	.X°±
.XX±0.15	.XX°±
.XXX±0.10	.XXX°±
UNITS:	mm

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED,COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN

PART NO: PZ254VS-11-XX-A25-B02		XFCN兴飞连接器	
TITLE: 2.54mm Pin Header Connectors		0769-82001899	
		www.xfconn.com	
		DWG NO: /	
APPD	Chen ZhiQiang		
CHKD	Liu Wei	VIEW	
DRAW	Chen HongJiang	SCALE	SHEET / REV
DATE	2026.07.16	NONE	1/1 / A1