



REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE









PART NO	PIN	A	B
WF-JC1.5-2PC	2	1.5	4.0
WF-JC1.5-3PC	3	3.0	5.5
WF-JC1.5-4PC	4	4.5	7.0
WF-JC1.5-5PC	5	6.0	8.5
WF-JC1.5-6PC	6	7.5	10.0
WF-JC1.5-7PC	7	9.0	11.5
WF-JC1.5-8PC	8	10.5	13.0
WF-JC1.5-9PC	9	12.0	14.5
WF-JC1.5-10PC	10	13.5	16.0
WF-JC1.5-11PC	11	15.0	17.5
WF-JC1.5-12PC	12	16.5	19.0
WF-JC1.5-13PC	13	18.0	20.5
WF-JC1.5-14PC	14	19.5	22.0
WF-JC1.5-15PC	15	21.0	23.5
WF-JC1.5-16PC	16	22.5	25.0
WF-JC1.5-17PC	17	24.0	26.5
WF-JC1.5-18PC	18	25.5	28.0
WF-JC1.5-19PC	19	27.0	29.5
WF-JC1.5-20PC	20	28.5	31.0

技术指标(Technical Index):

1.温度范围(Temperature range):-25°C~+85°C.

2.额定电压(Rated voltage):50V AC,DC.

3.耐电压(Withstanding Voltage):500V AC/minute.

4.接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ.

5.绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.

6.额定电流(Rated Current): 0.7A AC,DC.

材料:

1.塑胶:PA66 白色

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
X.	±0.50
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
GENERAL ANGLE:	±1°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: JC1.5 弯插板胶壳

DWG. NO.: WF-JC1.5-XPC

CHECKED: MAX

PART NO.: WF-JC1.5-XPC

DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED: WILL
mm	none	1 of 1	A4	bxconn	