




REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE


















SECTION A-A
SCALE 1:1



技术指标:

1.温度范围:-25°C~85°C.
2.额定电压:100V AC,DC.
3.耐电压:500V AC/minute.
4.接触电阻:≤20mΩ .
5.绝缘电阻:≥500MΩ.
6.额定电流: 1A AC,DC.

材料:

1.塑胶:PA66 白色

PART NO	PIN	A	B	C	D
WF-ZH1.5-2PC-GD	2	1.50	3.40	4.50	2.30
WF-ZH1.5-3PC-GD	3	3.00	4.90	6.00	3.00
WF-ZH1.5-4PC-GD	4	4.50	6.40	7.50	3.00
WF-ZH1.5-5PC-GD	5	6.00	7.90	9.00	4.50
WF-ZH1.5-6PC-GD	6	7.50	9.40	10.50	
WF-ZH1.5-7PC-GD	7	9.00	10.90	12.00	
WF-ZH1.5-8PC-GD	8	10.50	12.40	13.50	
WF-ZH1.5-9PC-GD	9	12.00	13.90	15.00	
WF-ZH1.5-10PC-GD	10	13.50	15.40	16.50	
WF-ZH1.5-11PC-GD	11	15.00	16.90	18.00	6.00
WF-ZH1.5-12PC-GD	12	16.50	18.40	19.50	
WF-ZH1.5-13PC-GD	13	18.00	19.90	21.00	
WF-ZH1.5-14PC-GD	14	19.50	21.40	22.50	
WF-ZH1.5-15PC-GD	15	21.00	22.90	24.00	
WF-ZH1.5-16PC-GD	16	22.50	24.40	25.50	

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD		BXCONN®
DIM.	TOL.	TITLE: ZH1.5 公头胶壳 带扣 白色		
X.	±0.50			
X.X	±0.20			
X.XX	±0.10			
GENERAL ANGLE:	±1°	DWG. NO.: WF-ZH1.5-XPC-GD	CHECKED: MAX	
		PART NO.: WF-ZH1.5-XPC-GD	DRAWN: ELLA	
		UNIT: mm / SCALE: none / SHEET: 1 of 1 / DWG. SIZE: A4 / LAYER: bxconn	APPROVED: WILL	

WWW.BXCONN.COM 东莞市宝讯精密技术有限公司 ARTICLE: BX-CN-001-A