REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE











PART NO	PIN	A	B
WF-SCN2.5-2PC	2	2.50	6.5
WF-SCN2.5-3PC	3	5.00	9.0
WF-SCN2.5-4PC	4	7.50	11.5
WF-SCN2.5-5PC	5	10.00	14.0
WF-SCN2.5-6PC	6	12.50	16.5
WF-SCN2.5-7PC	7	15.00	19.0
WF-SCN2.5-8PC	8	17.50	21.5
WF-SCN2.5-9PC	9	20.00	24.0
WF-SCN2.5-10PC	10	22.50	26.5
WF-SCN2.5-11PC	11	25.00	29.0
WF-SCN2.5-12PC	12	27.50	31.5
WF-SCN2.5-13PC	13	30.00	34.0
WF-SCN2.5-14PC	14	32.50	36.5
WF-SCN2.5-15PC	15	35.00	39.0
WF-SCN2.5-16PC	16	37.50	41.5

技术指标(Technical Index):

1.温度范围(Temperature range):-25°C~+85°C.

2.额定电压(Rated voltage):250V AC,DC.

3.耐电压(Withstanding Voltage):1000V AC/minute.

4.接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ.

5.绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.

6.额定电流(Rated Current):2.5A AC,DC.

材料:

1.塑胶:PA66 白色

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD		BXCONN®
DIM.	TOL.	TITLE: SCN2.5 直插板胶芯		
X.	±0.50			
X.X	±0.20			
X.XX	±0.10			
GENERAL ANGLE:	±1°	DWG. NO.: WF-SCN2.5-XPC	CHECKED: MAX	
		PART NO.: WF-SCN2.5-XPC	DRAWN: ELLA	
		UNIT: mm / SCALE: none / SHEET: 1 of 1 / DWG. SIZE: A4 / LAYER: bxconn	APPROVED: WILL	