



REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE









PART NO	PIN	A	B
WF-SAN2.0-2PC	2	2.00	5.3
WF-SAN2.0-3PC	3	4.00	7.3
WF-SAN2.0-4PC	4	6.00	9.3
WF-SAN2.0-5PC	5	8.00	11.3
WF-SAN2.0-6PC	6	10.00	13.3
WF-SAN2.0-7PC	7	12.00	15.3
WF-SAN2.0-8PC	8	14.00	17.3
WF-SAN2.0-9PC	9	16.00	19.3
WF-SAN2.0-10PC	10	18.00	21.3
WF-SAN2.0-11PC	11	20.00	23.3
WF-SAN2.0-12PC	12	22.00	25.3
WF-SAN2.0-13PC	13	24.00	27.3
WF-SAN2.0-14PC	14	26.00	29.3
WF-SAN2.0-15PC	15	28.00	31.3
WF-SAN2.0-16PC	16	30.00	33.3
WF-SAN2.0-17PC	17	32.00	35.3
WF-SAN2.0-18PC	18	34.00	37.3
WF-SAN2.0-19PC	19	36.00	39.3
WF-SAN2.0-20PC	20	38.00	41.3

技术指标(Technical Index):

1.温度范围(Temperature range):-25°C~+85°C.
2.额定电压(Rated voltage):250V AC,DC.
3.耐电压(Withstanding Voltage):1000V AC/minute.
4.接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ.
5.绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.
6.额定电流(Rated Current):2A AC,DC.

材料:

1.塑胶:PA66 白色

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
X.	±0.50
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
GENERAL ANGLE:	±1°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: SAN2.0 直插板胶芯

DWG. NO.: WF-SAN2.0-XPC

CHECKED: MAX

PART NO.: WF-SAN2.0-XPC

DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED: WILL
mm	none	1 of 1	A4	bxconn	